

HALDER**Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklených vlákien, Ø hlavy kladiva: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755000 60
GTIN	4030618303015
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný ocelový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka ocelovým guľôčkam v telese kladiva.

Nerozbitná násada zo sklených vlákien „**Ultratec**“.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Technický opis

Hmotnosť	1,625 kg
Celková dĺžka	390 mm
Ø hlavy kladiva	60 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	145 mm
Materiál násady	3-zložková násada
Séria	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
Povrch	Práškovy nanášaný lak

bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 60	754910 60
---	-----------