

**Silové kombinované kliešte ERGO™, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701640 180
GTIN	7314150101870
Trieda položky	730

Popis**Prevedenie:**

Chróm-vanádiová oceľ, hlava a kĺb sú chrómované. Štíhle, zaoblené čeľuste; vnútri ozubené. Hrubostenné rukoväti s **pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou**. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC); vhodné aj pre drôt Piano.

Norma:

DIN ISO 5746.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	chrómovaná

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte