



Kladivo bez spätného rázu s nylonovými vložkami Násada Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 27mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754800 27
GTIN	7610733087075
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím čapom a manžetou na uchytenie vložiek. Vložky z nylonu odolného proti opotrebovaniu (stredne tvrdé).

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754720 a 754730.

Technický opis

Celková dĺžka	290 mm
Hmotnosť	0,33 kg
Materiál násady	sklenené vlákno
Dĺžka hlavy s nástavcov	90 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Dĺžka násady	265 mm
Materiál púzdra	Oceľ

Séria	PB 303
Materiál vložky	nylon, biela
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložkaploché Ø hlavy kladiva 27	754720 27
Náhradná nylonová vložkavypuklý Ø hlavy kladiva 27	754730 27