



Silové kombinované kliešte, zalomené izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 190mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 701950 190 |
| GTIN | 4007582007447 |
| Trieda položky | 76B |

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Ramená s hrubostennými plášťami rukoväti **izolované do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Zalomené vyhotovenie poskytuje lepšiu ergonómiu a voľný výhľad na pracovnú oblasť.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø | 2 mm |
| Celková dĺžka | 190 mm |
| Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN ISO 5743 |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ |
| bez iskier | nie |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |

