



Siko kliešte s drážkou, chrómované, opláštené rukoväťou, Celková dĺžka: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 705200 250 |
| GTIN | 4003773043836 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Upínací tlak pôsobí len na viacnásobne nastaviteľný **drážkovaný posuvný kĺb**, preto nedochádza k preklzávaniu a opotrebovaniu skrutky. Ochrana proti zaseknutiu proti poraneniám spôsobeným stlačením. Samočinné upínanie na rúrach a maticiach. S vrúbkovanými, ozubenými čelustami, indukčne kalenými.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Celková dĺžka | 250 mm |
| Rozsah upínania pre rúry | 1.5/16 palec |
| Rozpätie pre šesťhran | 36 mm |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť |
| Povrch | chrómovaná |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| bez iskier | nie |
| Ochrana svoriek | áno |

Druh produktu

Inštalátárske kliešte a Siko kliešte