

**Siko kliešte Aligator® Opláštenie rukoväti podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705740 250
GTIN	4003773039303
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. **Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

Kliešte pochrómované, rukoväte izolované s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	chrómovaná
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

bez iskier	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorské kliešte a Siko kliešte