



Siko kliešte Cobra® s jemným nastavením zárezov Opláštenie rukoväti podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705750 250
GTIN	4003773071495
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Izolované podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Kliešte pochrómované, rukoväte izolované s viaczložkovým opláštením. **S** možnosťou jemného nastavenia západky stlačením pružného tlačidla. Plne automatické nastavenie zatlačením priamo na obrobok.

Norma:

DIN ISO 8976

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	24
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	chrómovaná
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorské kliešte a Siko kliešte