

**Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701600 140
GTIN	4003773039730
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Celková dĺžka	140 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte