



Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701700 180
GTIN	4003773021926
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Špeciálna nástrojová oceľ, ozubené čeluste. **Izolované podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre práce pod napätím do 1000 V. Rezné hrany sú dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).

Kliešte pochrómované, rukoväť s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

