



Ploché zaoblené kliešte z plastu plne izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	702400 180
GTIN	4003773073956
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte z plastu vystuženého sklenými vláknami, rukoväti s mäkkou plastovou zónou na bezpečné uchopenie. Úplná izolácia znižuje riziko skratu. **Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Použitie:

Na montáž počítačiel a blokovanie počítačiel.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
elektrostatická vlastnosť	VDE 1000 V
Norma	DIN EN 60900/VDE 0682-201
izolované do	AC 1000 V
izolované do	DC 1500 V
Rukoväť	s časťou z mäkkého plastu
Materiál Kliešte	plast spevnený skleneným vláknom
plne izolovaný	áno
Druh produktu	Uchopovacie kliešte

