

**Siko kliešte Alligator® inkoustované, Celková dĺžka: 175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705500 175
GTIN	4003773035480
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

**Priečodný klb** (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka	175 mm
Rozsah upínania pre rúry	1.1/2 palec
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie

Samopínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorské kliešte a Siko kliešte