



## Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701600 160
GTIN	4003773039518
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ.

### Technický opis

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Celková dĺžka	160 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,1 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte