

**Otvorený nástrčný nástroj, Typ rozmer klúča: 2-38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657800 2-38
GTIN	4018754158287
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

**Technický opis**

Vkladacia stopka	14×18 mm
Šírka b	74 mm
Rozmer cez steny	38 mm
Výška h	15 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	32,5 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Druh produktu	Otvorený nástrčný nástroj