

**Siko kliešte Alligator® inkoustované, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705500 250
GTIN	4003773022992
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Priečodný klb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie

Samopínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorské kliešte a Siko kliešte