

**Garant****Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 1,5Nm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Trieda položky	61E

## Popis

**Prevedenie:**

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus **spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.**

Jednoramenný momentový kľúč **bez stupnice.** Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. **Držiak s magnetom** na upnutie 1/4-palcových bitov.

Praktická a ľahká hliníková rukoväť, najvhodnejšia na nízke krútiace momenty.

**Výhoda:**

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

**Funkcia:**

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale **neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.**

**Použitie:**

Pre stredné až veľké série.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Presnosť:**

±4 % nastavenej hodnoty.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	1,5 Nm
Hmotnosť	130 g
Presnosť merania krútiaci moment	±4 %
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	0,15 - 1,5 Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Merací proces	Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Celková dĺžka L	124 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická

Signalizácia spustenia	akustická
Uchytenie bitu	D 6,3
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkKS a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60
Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové kľúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10	654650 10