

**HOLEX****Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	703000 160
GTIN	4045197166012
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Lesklé kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 5746**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; zápustkovo kovaná.

**Technický opis**

Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	1,5 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	<b>DIN ISO 5746</b>
Vlastnosť čeľustí	zvnútra ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	svetlý
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte