

**Siko kliešte Alligator® inkoustované, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705500 300
GTIN	4003773034094
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

**Priechodný klb** (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka	300 mm
Rozsah upínania pre rúry	2,3/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	60 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

bez iskier	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte