

Garant**Zalamovací momentový klúč so stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 10Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657735 10
GTIN	4045197684813
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový klúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. **Lomený uvoľňovací mechanizmus zabraňuje nechcenému nadmernému utiahnutiu. Uťahovanie doľava** prestrčením nástrčných nástrojov.

Merné jednotky: Nm

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa klúč viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

±6 % nastavenej hodnoty.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789. Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Technický opis

Hmotnosť	300 g
Maximálny uťahovací moment	10 Nm
Ukazovateľ	analogová

Upínač pre nástrčný nástroj	9×12 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Členenie stupnice 1 dielik =	0,05 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	2 - 10 Nm
Forma pripojenia	na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [I ₂]	18,3 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	191,3 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Merací proces	Krútiaci moment
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [I ₁]	191,5 mm
Celková dĺžka L	230 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	optická
Meracia technika	mechanický
Funkcia sklopenia	áno
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
KalibráciaMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 400	020010 400

Príslušenstvo

Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/4	657582 1-1/4
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-1/4	657630 1-1/4
Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-1/2	657582 1-1/2
Nástrčná račňa prepínateľná Typ hnací štvorhran 1-3/8	657582 1-3/8
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-1/2	657630 1-1/2
Nástrčná račňa Typ hnací štvorhran 1-3/8	657630 1-3/8