

**Siko kliešte Cobra® s atramentom, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705800 180
GTIN	4003773022015
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

**Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

Rukoväti s plastovým poťahom.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

**Technický opis**

Počet mriežok Jemné nastavenie	18
Celková dĺžka	180 mm
Rozsah upínania pre rúry	1.1/2 palec
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Rukoväť	vrúbkované do kríža
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava

Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

---

## Príslušenstvo

Sortiment náhradných dielov Typ 180	705920 180
-------------------------------------	------------