



Siko kliešte Alligator® chrómované, s návlekmi rukoväte, Celková dĺžka: 175mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705700 175
GTIN	4003773060130
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Priechodný klb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	175 mm
Rozsah upínania pre rúry	1.1/2 palec
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	chrómovaná
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie

Samopínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorské kliešte a Siko kliešte