

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 4/S4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Výška upínania L ₂	3,58 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Dĺžka výčnelku L ₁	12 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	4,57 mm
Odsadenie stredu L ₃	2,41 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Držiak ISO-kód	A04X SCLDR/LS4
Uhol nastavenia k	97 Stupeň
Ø stopky D _s	4 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200