

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 5/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Trieda položky	21V

Technický opis

Celková dĺžka L	65 mm
Odsadenie stredu L ₃	2,95 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Veľkosť doštičiek	4 mm
Výška upínania L ₂	4,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	5,78 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A05X SCLDR/LS4
Ø stopky D _s	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200