

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 6/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Trieda položky	21V

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A06X SCLDR/LS4
Výška upínania L ₂	5,54 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Odsadenie stredu L ₃	3,73 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	18 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	6,92 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200