

**Siko kliešte Cobra® s atramentom, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705800 300
GTIN	4003773034087
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

Rukoväti s plastovým poťahom.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	30
Rozsah upínania pre rúry	2,3/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	60 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Norma	

	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Sortiment náhradných dielov Typ 300	705920 300
-------------------------------------	------------