

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Trieda položky	21V

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Držiak ISO-kód	A08X SCLDR/LS4
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Celková dĺžka L	76 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	9,05 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,49 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200