

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/S4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Trieda položky	21V

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 10
Držiak ISO-kód	A08X SCLDR/LS4
Výška upínania L ₂	7,49 mm
vhodná otočná rezná platnička	CDCT S4010.
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,05 mm
Odsadenie stredu L ₃	4,7 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Celková dĺžka L	76 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200