

Garant**Nastavitelný nástrčný klúč, Typ rozsah otvorenia: 2-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Veľmi univerzálne použitie vďaka prestaviteľnému rozsahu otvorenia.

Pozor:

Na momentovom kľúči je potrebná korekcia meracieho zariadenia (zmenená hodnota nastavenia).

Výhoda:

Pri prestavení rozsahu otvorenia **sa nemusí pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia prispôbiť.**

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Technický opis

Šírka b	71,8 mm
Vkladacia stopka	14×18 mm
Výška h	16,9 mm
Rozsah otvorenia	3/16 – 1.3/16 palec
Rozsah otvorenia	5 - 30 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	74,4 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Druh produktu	Otvorený nástrčný nástroj