

**Siko kliešte Aligator® izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	705730 250
GTIN	4003773019343
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. **Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V. Kliešte chrómované, rukoväte izolované ponorením.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	izolované ponorením
Označenie výrobcu	Alligator
Povrch	chrómovaná
Norma	DIN ISO 8976
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte