



## Siko kliešte Cobra® QuickSet inkoustované s rýchlym nastavením, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705850 250
GTIN	4003773072775
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

**Priechodný klb** (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.

Rukoväti s plastovým poťahom.

Dodatočné rýchle nastavenie na obrobku aj bez stlačenia tlačidla. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

### Technický opis

Počet mriežok Jemné nastavenie	25
Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Označenie výrobcu	Cobra QuickSet

Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte