

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 0
GTIN	4045197923929
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

Technický opis

pre ručný závitník DIN 352	M1 – M8
Rozsah upínania <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
Celková dĺžka	125 mm
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo