

**Garant****Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 4
GTIN	4045197923974
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

**Technický opis**

pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	7 - 20 mm
Celková dĺžka	480 mm
pre ručný závitník DIN 352	M9 – M27
Rozsah upínania □	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo