

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 2
GTIN	4045197923950
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukovätami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

Technický opis

Rozsah upínania <input type="checkbox"/>	3 - 9 mm
Celková dĺžka	265 mm
pre ručný závitník DIN 352	M4 – M12
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	5 - 10 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo