

**Garant****Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 148200 5      |
| GTIN             | 4045197923981 |
| Trieda položky   | 11K           |

**Popis****Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukovätami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

**Technický opis**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| pre Ø ručných výstružníkov DIN 206 | 9 - 26 mm |
| Rozsah upínania □                  | 7 - 20 mm |
| pre ručný závitník DIN 352         | M12 – M33 |
| Celková dĺžka                      | 700 mm    |
| Norma                              | DIN 1814  |
| Druh produktu                      | Vratidlo  |