

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 6
GTIN	4045197923998
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

Technický opis

Celková dĺžka	1000 mm
pre ručný závitník DIN 352	M16 – M42
Rozsah upínania □	9 - 24 mm
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	11 - 32 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo