

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 3
GTIN	4045197923967
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukovätami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

Technický opis

pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	6,5 - 15 mm
Rozsah upínania □	4,9 - 12 mm
pre ručný závitník DIN 352	M5 – M20
Celková dĺžka	370 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo