

Garant**Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148200 7
GTIN	4045197924209
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukovätami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Pre **vysoké** namáhanie a **presné použitie**. Všetky rozmery s **telesom z kvalitnej kovanej ocele** a s integrovanou pevnou čelustou. **Okrúhla vodováha** na priame upevnenie.

Technický opis

pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	20 - 45 mm
pre ručný závitník DIN 352	M25 – M58
Celková dĺžka	1258 mm
Rozsah upínania □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo