



Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“, Profil Torx®: TX30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675496 TX30
GTIN	4013288111111
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutí v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdeniu.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.

Technický opis

Profil Torx®	TX30
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	3867/1 TS TORX®
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

