



Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 1/25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675380 1/25
GTIN	4013288191687
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou, **kalené**. Ideálne na mäkké skrutkovanie (napr. skrutkový spoj do dreva, plastu atď.).

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

Technický opis

Veľkosť krížovej drážky	1
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	855/1 TH PZ
Norma	DIN ISO 1173
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Bitový nástroj

