

**Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8, Šírka čepele: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	675460 14
GTIN	4013288011312
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

**Použitie:**

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

**Norma:**

DIN ISO 1173

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

**Technický opis**

Hrúbka reznej hrany	2,5 mm
Celková dĺžka	41 mm
Šírka čepele	14 mm
Bit-šesťhranná stopka	C8
Označenie výrobcu	800/2 Z
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Bitový nástroj