



Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus nehrdzavejúca ocel' „Stainless“, Šesťhran: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675494 4
GTIN	4013288111234
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá ocel', tvrdá vďaka vákuovému vytvrdenutiu.

Použitie:

Na skrutki s vnútorným šesťhranom DIN 7426 alebo DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca ocel'.

Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Šesťhran	4 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	3840/1 TS
Materiál	ušľachtilá ocel', INOX
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Bitový nástroj

