



## Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus nehrdzavejúca ocel' „Stainless“, Šesťhran: 5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675494 5
GTIN	4013288111241
Trieda položky	63H

### Popis

**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrútkovaní. Ušľachtilá ocel', tvrdá vďaka vákuovému vytvrdeniu.

**Použitie:**

Na skrútky s vnútorným šesťhranom DIN 7426 alebo DIN ISO 2351-3.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Nehrdzavejúca ocel'.

### Technický opis

Šesťhran	5 mm
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	3840/1 TS
Materiál	ušľachtilá ocel', INOX
Výstupný profil	6-hranný skrútkovač
Druh produktu	Bitový nástroj

