

**Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“,
Velkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	675492 2/25
GTIN	4013288111029
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdeniu.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.

Technický opis

Velkosť krížovej drážky	2
Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	3855/1 TS PZ
Norma	DIN ISO 1173
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv

Druh produktu

Bitový nástroj