

Siko kliešte s nastavením zárezov, Celková dĺžka: 250**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706500 250
GTIN	2050001005649
Trieda položky	76B

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie). Vrúbkované, ozubené čeluste, 5-násobne nastaviteľné západky, chrómované.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápusťkovo kovaná.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	5
Rozpätie pre šesťhran	50 mm
Rukoväť	chrómovaná
Povrch	chrómovaná
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	nie
Druh produktu	Inštalatárske kliešte a Siko kliešte

