



Siko kliešte Cobra® chrómované s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705950 250
GTIN	4003773005681
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Priechodný klb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	25
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	chrómovaná

Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Sortiment náhradných dielov Typ 250	705920 250
-------------------------------------	------------