



## Zaistovacie kliešte na drôt, Celková dĺžka: 230mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	707910 230
GTIN	4018754094677
Trieda položky	73A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkovo kované kliešte. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené. **Čeluste sú vpredu skosené pod uhlom 40°.**

#### Použitie:

Na stočenie poistných drôtov (pozri obrázok); zmenou polohy je možné spracovať akúkoľvek dĺžku drôtu. Pre drôty s  $\varnothing$  do cca 1,6 mm. Otáčanie doprava aj doľava s automatickým návratom.

#### Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná resp. lakovaná, lesklá hlava.

### Technický opis

Tvar čelustí	40° skosené
pre $\varnothing$ drôtu	< 1,6 mm
Celková dĺžka	230 mm
Vlastnosť čelustí	Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené
Prevedenie čelustí	Čeluste, vnútorná strana zdrsnená
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	brunované resp. lakované, lesklá hlava
Druh produktu	Zaistovacie kliešte na drôt

