



## Siko kliešte Cobra® chrómované s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705950 300
GTIN	4003773014126
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

**Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

### Technický opis

Počet mriežok Jemné nastavenie	30
Celková dĺžka	300 mm
Rozsah upínania pre rúry	2,3/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	60 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Označenie výrobcu	Cobra
Povrch	chrómovaná

Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	nie
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

---

## Príslušenstvo

Sortiment náhradných dielov Typ 300	705920 300
-------------------------------------	------------