



Zaistovacie kliešte na drôt, Celková dĺžka: 280mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	707910 280
GTIN	4018754094684
Trieda položky	73A

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované kliešte. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany. Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené. **Čeluste sú vpredu skosené pod uhlom 40°.**

Použitie:

Na stočenie poistných drôtov (pozri obrázok); zmenou polohy je možné spracovať akúkoľvek dĺžku drôtu. Pre drôty s \varnothing do cca 1,6 mm. Otáčanie doprava aj doľava s automatickým návratom.

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná resp. lakovaná, lesklá hlava.

Technický opis

Celková dĺžka	280 mm
pre \varnothing drôtu	< 1,6 mm
Tvar čelustí	40° skosené
Vlastnosť čelustí	Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené
Prevedenie čelustí	Čeluste, vnútorná strana zdrsená
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	brunované resp. lakované, lesklá hlava
Druh produktu	Zaistovacie kliešte na drôt

