



## Nástrčný adaptér pre navarenie, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657950 2
GTIN	4018754034604
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

#### Použitie:

Na upnutie vlastnoručne vyrobeného náradia, napr. špeciálne zalomených kľúčov. V závislosti od dĺžky privareného kusu je potrebné na stupnici nastaviť korekčnú hodnotu.

#### Údaje o používaní:

##### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Technický opis**

Dĺžka l	12 mm
Výška h	11 mm
Vkladacia stopka	14×18 mm
Nazváranie štvorhranu	11×25 mm
Séria	737/40
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	12 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Druh produktu	Nástrčný adaptér pre navarenie