

**Zaistovacie kliešte na drôt, Celková dĺžka: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	707920 230
GTIN	4045197593917
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkovo kované kliešte. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené. **Čeluste sú vpredu skosené pod uhlom 40°.**

**Použitie:**

Na stočenie poistných drôtov (pozri obrázok); zmenou polohy je možné spracovať akúkoľvek dĺžku drôtu. Pre drôty s  $\varnothing$  do cca 1,6 mm. Otáčanie doprava aj doľava s automatickým návratom.

**Materiál:**

Špeciálna oceľ, brunovaná resp. lakovaná, lesklá hlava.

**Technický opis**

Tvar čelustí	40° skosené
Celková dĺžka	230 mm
pre $\varnothing$ drôtu	< 1,6 mm
Vlastnosť čelustí	Rezné čeluste dodatočne indukčne kalené
Prevedenie čelustí	Čeluste, vnútorná strana zdrsnená
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	brunované resp. lakované, lesklá hlava
Druh produktu	Zaistovacie kliešte na drôt

