



## Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion potiahnutý diamantom, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675510 2/25
GTIN	4013288033987
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

Vyhotovenie **BiTorsion** s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

S diamantovou vrstvou profilu, ktorá zaistí malé vyhadzovacie sily, nízke odieranie a dlhšiu životnosť:

#### Použitie:

Na skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

### Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Veľkosť krížovej drážky	2
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	851/1 BDC PH
Norma	DIN ISO 1173

Výstupný profil

Skrutkovač na skrutky Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj